

COMPACTA

1530PJO040P41

EAN 4031582425376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

핵심 속성

제품명	Compacta
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	20 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	40 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	51 mm
전체 체중	0.07 kg

하우징

주택 자재	스틸 시트, 라이트
Fork 외형	트윈 휠 하우징, 단힘, 돔 포함
스위블 베어링	볼 레이스 1회
오프셋	19 mm
회전 반경	39 mm
회전 간섭	78 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	40 mm
트레드 폭	23 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	정사각형 플레이트
플레이트 길이	37 mm
플레이트 너비	37 mm
플레이트 홀 길이(최대)	30 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	30 mm