

ALPHA

3477PVO100P62

EAN 4031582305609
Objednávací číslo 00004012

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	75 kg
Statický Nosnost	150 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	128 mm
Celková šířka	75 mm
Celková hmotnost	0,92 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Šířka těla	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	41 mm
Radius otočení	123 mm
Otočné rušení	246 mm
Průměr otočné kamery	75 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	105 mm
Šířka desky	80 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	77 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	60 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	77 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Průměr otvoru dlahy	9 mm

ALPHA

3477PVO100P62



EAN 4031582305609
Objednáací číslo 00004012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

