

SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Scout
하우징 유형	스프링 장착 방향 잠금 장치 및 휠 브레이크가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
4km/h에서의 적재 용량	150 kg
스테인리스	✓
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	242 mm
전체 너비	72 mm
전체 체중	3.143 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
	부드러운
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링, 스테인리스
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	40 mm
트레드의 경도(A)	64 Shore A

하우징

재료	스테인리스 스틸, 해비
Fork 외형	앵글
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
오프셋	50 mm
회전 반경	162 mm
회전 간섭	324 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	130 mm
플레이트 너비	74 mm
플레이트 홀 길이(최대)	110 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	50 mm
플레이트 구멍 직경	10.5 mm

SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

