

MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,07 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Průměr otvoru pro Šroub	6 mm
Délka náboje	22 mm
Šířka středu kola	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

