

NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 750 kg

Elektrické vodivé Ne

Nerezové Ne

Statická Nosnost 1500 kg

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

KOLO

Materiál středu Nedefinováno

Materiál běhounu Polyprpylen měkký

Průměr 82 mm

Šířka Běhoun 96 mm

Tvrdost Běhoun (A) 92 Obuv A

Průměr Kuličkové ložisko 52 mm

Šířka Kuličkové ložisko 14 mm

Product Drawings

