

# ALPHA

3478IEP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582399158  
Bestelnummer 00006918



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	200 kg
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	161 mm
Totale breedte	115 mm
Totaal gewicht	1,846 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Aluminium
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lager	Precisie kogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Metallic
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	68 Shore A

## VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	115 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

# ALPHA

3478IEP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582399158  
Bestelnummer 00006918



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

