

ALPHA STAINLESS

8478POO100P62-WHITE TFR

EAN 4031582480535



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha stainless
Tipo di alloggiamento	Ruota fissa
Portata a 3 km/h	150 kg
Portata statica	300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	128 mm
Peso complessivo	0,445 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Asse	Vite con dado
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	36 mm
Durezza del Battistrada (A)	98 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo
Inossidabile	✓

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	100 mm
Larghezza della piastra	85 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	77 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (massima)	60 mm
Diametro del foro della piastra	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478POO100P62-WHITE TFR

EAN 4031582480535



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

