

# AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952

Pasūtījuma numurs 00006429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnēsība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Statiskā kravnēsība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	99 mm
Kopējais platums	71 mm
Kopējais svars	0,829 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Korpusa platums	25 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	31,3 mm
Pagrieziena rādiuss	99 mm
Grozāms savienojums	198 mm
Kupola diametrs	65 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	10,3 mm

# AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952

Pasūtījuma numurs 00006429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

