

NOVATECH

FTP 150X50-Ø25 HL60

EAN 4031582329476

Numero d'ordine 00802328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	840 kg
Portata a 6 km/h	700 kg
Portata statica	1400 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	3,564 kg

NOVATECH

FTP 150X50-Ø25 HL60

EAN 4031582329476

Numero d'ordine 00802328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

