

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

Numéro de commande 00063067



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	51 mm
Diamètre d'encombrement	102 mm
Diamètre du dôme	58 mm

ROUE

Diamètre	42 mm
Largeur du bandage	19 mm
Largeur du corps de roue	19 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Capacité de charge à 3 km/h	60 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	71 mm
Largeur totale	58 mm
Poids	0.32 kg

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

Numéro de commande 00062067

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

