

KAPPA

9682IEP250P63 CL67

EAN 4031582315929

Broj porudžbine 00802707



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●○○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	500 kg
Nosivost na 6 km/h	400 kg
Statički Nosivost	1000 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	305 mm
Ukupna širina	116 mm
Ukupna težina	5,873 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglični lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Crni mlaz (sličan RAL9005)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	250 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	68 Šešelj A

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući
Boja	plavo cinkovano
ofset	61 mm
okretni radijus	187,5 mm
Otpor okretanju	375 mm
	✓
Prečnik kupole	111 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

KAPPA

9682IEP250P63 CL67

EAN 4031582315929
Broj porudžbine 00802707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

