

ALPHA STAINLESS

8478UFD160P63

EAN 4031582347173
Broj porudžbine 00035539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha stainless
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	300 kg
nerdjajuci	✓
Statički Nosivost	600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna širina	115 mm
Ukupna težina	1,763 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
Prečnik	160 mm
Širina omotac	46 mm
Širina tela	46 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

KUCISTE

Materijal	nerdjajuci čelik, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	nerdjajuci čelik

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	115 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFD160P63

EAN 4031582347173
Broj porudžbine 00035539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

