

SUPRATECH

PJO050X18-Ø8

EAN 4031582428353



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Supratech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	35 kg
Capacidad de carga estática	70 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,021 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	18 mm
Diámetro del agujero del Eje	8 mm
Longitud del cubo	21 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO050X18-Ø8

EAN 4031582428353



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

