INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# LUMINA

A525POI040L51-8

EAN 4031582439144



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Tige filetée |
| Type | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 30 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 60 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur totale | 38 mm |
| Poids | 0,03 kg |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polypropylène |
| Forme de la chape | Roulette jumelée, capotée avec dôme |
| Pivot | Tige pivotante |
| Rayon d'encombrement | 52 mm |
| Diamètre d'encombrement | 104 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe | Riveté |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 40 mm |
| Largeur du bandage | 6 mm |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |

## FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LUMINA

A525POI040L51-8

EAN 4031582439144

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH