

AGILA

2477PIO100P30-13

EAN 4031582365177



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	60 kg
Электропроводящий	✓
Грузоподъемность статическая	120 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	135 mm
Общий вес	0,711 kg

КОЛЕСО

Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	32 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	43,5 mm
Радиус поворота	131 mm
Поворотное соединение	262 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	13 mm
Подсказка	Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

AGILA

2477PIO100P30-13

EAN 4031582365177



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

