

# AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○   |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○   |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ●   |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila stainless                    |
| Type                         | Wielen met Wielslot                |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 40 kg                              |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                |
| Roestvrij                    | Ja                                 |
| Statisch draagvermogen       | 80 kg                              |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 69 mm                              |
| Totale breedte               | 43 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,2 kg                             |

## BEHUIZING

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Roestvrij staal, medium |
| Vork Vorm                  | Breed                   |
| Zwenklager                 | Twee balraces           |
| Kleur                      | Roestvrij staal         |
| Offset                     | 24 mm                   |
| Zwenk radius               | 70 mm                   |
| Draaicirkel                | 140 mm                  |
| Material brake pedal       | polyamide               |
| Diameter koepel            | 41 mm                   |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber        |
| Lagering                      | Glijlager                     |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (RAL7001)         |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 50 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 19 mm                         |
| Breedte wielkern              | 19 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A                    |

## FITTING

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Type bevestiging            | Vierkante plaat |
| Lengte plaat                | 60 mm           |
| Breedte plaat               | 60 mm           |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 38 mm           |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 48 mm           |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 38 mm           |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 48 mm           |
| Diameter plaatgat           | 6,3 mm          |

# AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

Bestelnummer 00036676  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

