PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP 300x80-Ø30 HL92

EAN 4031582331097



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	2400 kg
Belastning ved 6 km/t	2000 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	4000 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	14,86 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	300 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Aksel Huldiameter	30 mm
Navlængde	92 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

FTP 300x80-Ø30 HL92

EAN 4031582331097

Bestillingsnummer 00800996

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 300x80-Ø30 HL92

EAN 4031582331007

Bestillingsnummer 00800996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH