PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1440 kg
Belastning ved 6 km/t	1200 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	2880 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	62 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH