

ELASTECH

UFR125X40-Ø12 HL44,4 AZUL

EAN 4031582452907



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
	blando
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	44,4 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	64 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	250 kg
Capacidad de carga estática	500 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,42 kg

ELASTECH

UFR125X40-Ø12 HL44,4 AZUL

EAN 4031582452907



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

