

# NOVATECH

RK.ETP082x62-Ø47x13

EAN 4031582330397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h	600 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C

## ROATĂ

Material pentru corp	Nedefinit
Material al benzii de rulare	Polipropilenă , moale
Diametru	82 mm
Benză de rulare	62 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Diametru Rulment cu bile	47 mm
Lățime Rulment cu bile	13 mm

Product Drawings

