

## AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő             |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 75 kg                       |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 150 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 0,16 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 43 mm                       |

## VÁZ

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja    | Széles             |
| Szín            | Kék passzívált     |
| Kupola átmérője | 43 mm              |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén               |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi       |
| Csapág                       | Siklócsapág                |
| Kerék színe                  | Ezüstsürke (RAL7001)       |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 75 mm                      |
| Futófelület szélessége       | 25 mm                      |
| Test szélessége              | 25 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A                 |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvénny típusa                | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 67 mm                    |
| Talplemez szélessége              | 60 mm                    |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 40 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 48 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 40 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 48 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 6,3 mm                   |

# AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387

Rendelési szám 00003910

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

