



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | ICS                             |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja       |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                          |
| Električni provod              | no                              |
| nerdjajuci                     | no                              |
| Statički Nosivost              | 200 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                           |
| Sveukupna visina               | 141 mm                          |
| Ukupna težina                  | 0.59 kg                         |

## KUCISTE

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Materijal kućišta | poliamid           |
| oblik viljaska    | Slim               |
| okretni lezaj     | stablo , okretanje |
| ofset             | 37 mm              |
| Otpor okretanju   | 240 mm             |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen             |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma      |
| Nošenje                    | precizini kuglični lezaj |
| stitnici omotaca           | Integrisani threadguard  |
| Prečnik                    | 100 mm                   |
| Širina omotac              | 32 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 77 mm             |
| Širina ploče                     | 67 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 56 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 61.5 mm           |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 46.5 mm           |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 51.5 mm           |
| Prečnik otvora ploče             | 8.5 mm            |

Product Drawings

