**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# KAPPA

## 9688SFP160P63 CL67

EAN 4031582367065



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●●● |
| Исчезновение | ●●●○○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●●○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Kappa |
| Тип | Фиксированное Колесная опора |
| Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 540 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 450 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 900 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
| Общая высота | 205 mm |
| Общая ширина | 98 mm |
| Общий вес | 3,78 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Чугун или кованый чугун, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Lubrication nipple | 1 |
| Диаметр купола | 96 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Tread hardness | мягкий |
| Материал корпуса | Листовая сталь, тяжелая |
| Материал протектора | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Серый / без маркировки |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 160 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 67 Береговая A |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 135 mm |
| Ширина пластины | 110 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA


9688SFP160P63 CL67

EAN 4031582367065

Номер заказа 00838231

**Чертежи изделия**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH