

## AGILA

2471XSP125R05-28

EAN 4031582343021



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                                  |
| Tip                               | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                                 |
| Conductiv electric                | Da                                     |
| Inoxidabil                        | Nu                                     |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -40 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 163 mm                                 |
| Greutate totală                   | 1,24 kg                                |

## FURCA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă               | Larg                 |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi  |
| Culoare                   | Pasivat în albastru  |
| Offset                    | 41 mm                |
| Raza de pivotare          | 131 mm               |
| Interferență pivotantă    | 262 mm               |

## ROATĂ

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă, conductivă electric           |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Injectat, conductiv electric |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie              |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet                |
| Diametru                                | 125 mm                                   |
| Benză de rulare                         | 32 mm                                    |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D                               |

## RACORD

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Tip ajustare   | Tijă solidă, rotundă |
| Diametru Șurub | 28 mm                |
| Lungime Șurub  | 45 mm                |

## Product Drawings

