

## ALPHA

3471PXU200P63

EAN 4031582382167



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriție ● ● ○ ○ ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha                                  |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport      |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 205 kg                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 410 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 240 mm                                 |
| Greutate totală                   | 2,518 kg                               |

## ROATĂ

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă                                      |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, biosursă, Injectat, conductiv electric |
| Lagăr                                   | Rulment simplu cu tub Spacer sintetic              |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță                               |
| Diametru                                | 200 mm                                             |
| Benză de rulare                         | 50 mm                                              |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 85 Pe malul A                                      |

## FURCA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material               | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă             | Larg                |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi |
| Offset                 | 55 mm               |
| Interferență pivotantă | 310 mm              |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 105 mm                |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 105 mm                |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ALPHA

3471PXU200P63

EAN 4031582382167



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

