

# STYLEA

5925UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	50 kg
Statiskā krāvnese	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	88 mm
Kopējais platums	54 mm
Kopējais svars	0,157 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	8 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūtnis	Grozāms stienis
Pagrieziena rādiuss	87 mm
Grozāms savienojums	174 mm
Vītnes diametrs	10 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sešstūra vītņstienis, augšējais
Stieņa diametrs	10 mm
Stieņa garums	15 mm