

MAXTECH

DNP200X50-Ø20X50

EAN 4031582380996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	✓
Capacité de charge statique	150 kg
Poids	0,86 kg

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	50 mm

MAXTECH

DNP200X50-Ø20X50

EAN 4031582380996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

