

SUPRATECH

PJI050X19-Ø8 AMARILLA

EAN 4031582457278



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Supratech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,021 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	19 mm
Diámetro del agujero del Eje	6 mm
Longitud del cubo	21,5 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJI050X19-Ø8 AMARILLA

EAN 4031582457278



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

