
INFORMAȚII DESPRE PRODUS

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●●○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	E-Drive ultimate
Tip	Unitate de acționare
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Interval de temperatură (minim)	5 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Lățime totală	190 mm
Greutate totală	8,23 kg
Lungime	Max. 315 mm (eliberare de urgență acționată)
Diametru roată	125 mm, limită de uzură˘ 115 mm
Roată de Benză de rulare a roților	Cauciuc solid, fără marcaje, țărm A 63
Lățime roată	35 mm
Lățime	178 mm
Forță de forță maximă	32
Forță maximă de ridicare/forță de presiune de contact	400
Înălțimea în poziția de origine	140 mm
Înălțime de instalare	170 mm
Eliberare de urgență	Mecanic
Tip de protecție	IPX4 (vărsați apă din toate părțile, cu toate dopurile conectate)
Temperatură ambientală permisă	Temperatură de funcționare 5°C la 40°C, umiditate aer 90%, fără condens
Greutate	8 kg
Viteză maximă	4 km/h
Gardă la sol	30 mm
Denivelarea solului (minim)	-15 mm
Denivelarea solului (maximă)	15 mm
Temperatură de depozitare permisă (minim)	-10 °C
Temperatura de depozitare permisă (maximă)	45 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Numărul de comandă 00066143

FURCA

Materialul de construcție	Electrică
FormăFurcă	Conducere
Culoare	Pasivat în albastru

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Roată cu flanșă
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Diametru	125 mm
Benză de rulare	40 mm
Lățimea corpului	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	63 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Numărul de comandă 00066143

Desene ale produsului

