

ZETA REVERSE

468SUAP125P63

EAN 4031582396379
Broj porudžbine 00860875

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---|
| Naziv proizvoda | Zeta reverse |
| Tip | Okreni Tocak sa usmerena kocnica napunjenom oprugom |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 300 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 240 kg |
| Statički Nosivost | 600 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -30 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Sveukupna visina | 164 mm |
| Ukupna širina | 96 mm |
| Ukupna težina | 2,74 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Poliuretan, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Prirodno belo |
| štitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 40 mm |
| Širina tela | 40 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D |

KUCISTE

| | |
|-----------------|--|
| Materijal | Čelični list, veoma težak |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano |
| okretni lezaj | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 55 mm |
| okretni radijus | 117,5 mm |
| Otpor okretanju | 235 mm |
| Prečnik kupole | 96 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 137 mm |
| Širina ploče | 105 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

ZETA REVERSE

468SUAP125P63

EAN 4031582396379
Broj porudžbine 00860875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

