

## AVIANA

5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Performanța rolei       | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare       | ●●●○○ |
| Atriție                 | ●●●●○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●●● |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nume produs                       | Aviana  |
| Tip                               | Rola pivotantă cu centrală,<br>Blocare totală |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru<br>dispozitive          |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg  |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg  |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C  |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C   |
| Înălțime totală                   | 102 mm  |
| Lățime totală                     | 69 mm   |
| Greutate totală                   | 0,374 kg                                      |

## ROATĂ

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Material pentru corp           | Poliamidă                             |
| Material al benzii de rulare   | Poliuretan , Injectat                 |
| Lagăr                          | Rulment cu bile cu con,<br>Inoxidabil |
| Roată                          | Gri ardezie (RAL7015)                 |
| Diametru                       | 75 mm                                 |
| Benză de rulare                | 25 mm                                 |
| Lățimea corpului               | 25 mm                                 |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 92 Pe malul A                         |
| Duritatea benzii de rulare (D) | 42 malul D                            |

## FURCA

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Material               | Poliamidă              |
| Formă Furcă            | Carcasă Roată dublă    |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi    |
| Culoare                | Gri argintiu (RAL7001) |
| Offset                 | 28 mm                  |
| Raza de pivotare       | 68,5 mm                |
| Interferență pivotantă | 137 mm                 |
| Diametru cupolă        | 54 mm                  |

## RACORD

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară cu<br>elemente de frână |
| Lungime placă                       | 70 mm   |
| Lățimea plăcii                      | 55 mm   |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 51 mm   |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 41 mm   |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 51 mm   |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 57 mm   |
| Diametru orificiu placă             | 5,5 mm  |

Premiul pentru  
Design Red DotPremiul german  
pentru  
Design

# AVIANA





5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE



Premiul pentru Design Red Dot



Premiul german pentru Design