

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech heat
KorpUSA tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnēsība pie 4 km/h	125 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā krāvnēsība	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	280 °C
Kopējais svārs	0,34 kg

RITENIS

KorpUSA materiāls	Alumīnijs
Protēktora materiāls	Identisks ar riteņa korpUSA
Gūltnis	Bussola a secco
Ritenis krāsa	Metālisks
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protēktora plātums	35 mm
Ass atveres diametrs	8,4 mm
Rumbas garums	45 mm
KorpUSA plātums	35 mm
Protēktora cietība (D)	95 Krasts D

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Pasūtījuma numurs 00034267
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

