INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●○○○
Nodilums	●●●●●
Korozijas izturīgs	●●●●●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech heat
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	125 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	280 °C
Kopējais svars	0,34 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Bussola a secco
Ritenis krāsa	Metālisks
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	35 mm
Ass atveres diametrs	8,4 mm
Rumbas garums	45 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (D)	95 Krasts D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Pasūtījuma numurs 00034267
Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH