

# DURATECH

МОР 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Номер заказа 00801262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	35 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6307

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	3360 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	2800 kg
Грузоподъемность статическая	5600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	2,578 kg

# DURATECH

МОР 200X50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Номер заказа 00801262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

