

# MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do produto                   | Mono                          |
| Tipo                              | Rodízio giratório             |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 70 kg                         |
| Elétrico condutivo                | Não                           |
| Aço inoxidável                    | Não                           |
| Capacidade de carga estática      | 140 kg                        |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                        |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                         |
| Altura total                      | 104 mm                        |
| Largura geral                     | 0 mm                          |
| Peso geral                        | 0,14 kg                       |

## SUPORTE

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Material da caixa       | Poliamida                 |
| Em Forma de Garfo       | Fechado                   |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória     |
| Cor                     | Alumínio branco (RAL9006) |
| Offset                  | 34 mm                     |
| Raio giratório          | 74 mm                     |
| Interferência giratória | 148 mm                    |
| Diâmetro do dome        | 0 mm                      |

## RODA

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno           |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica  |
| Rolamento                  | Rolamento liso          |
| Cor do Piso                | Preto grafite (RAL9011) |
| Cor da Roda                | Preto grafite (RAL9011) |
| Anti-fios                  | Com anti-fios           |
| Diâmetro                   | 80 mm                   |
| Largura do Piso            | 24 mm                   |
| Diâmetro do furo do eixo   | 0 mm                    |
| Comprimento do cubo        | 0 mm                    |
| Largura do corpo           | 24 mm                   |
| Dureza do Piso (A)         | 90 Shore A              |

## ENCAIXE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação  | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 10 mm                          |

# MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

