INFORMACJE O PRODUKCIE

NOVATECH

RK.ETP082x100-Ø47x12

EAN 4031582369557



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Niezdefiniowany
Materiał bieżni	Polipropylen, miękki
Średnica	82 mm
Szerokość Bieżnia	100 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Średnica Łożysko kulkowe	47 mm
Szerokość Łożysko kulkowe	12 mm

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Nośność przy 3 km/h	800 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x100-Ø47x12

EAN 4031582369557

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rysunki produktu





