

## GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Termék neve                       | Glide                  |
| Ház típusa                        | Testreszabott megoldás |
| Teherbírási 3 km/h-nál            | 30 kg                  |
| Elektromosan vezetős              | Nem                    |
| Rozsdamentes                      | Nem                    |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                 |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                  |
| Összsúly                          | 0,06 kg                |
| Teljes szélesség                  | 50 mm                  |

## VÁZ

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| A ház anyaga    | Polipropilén     |
| Villa alakja    | Egyenes          |
| Forgócsapág     | Csap, forgatható |
| Kupola átmérője | 38 mm            |
| Gallér átmérője | 50 mm            |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén               |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező         |
| Csapág                       | Siklócsapág távtartóval    |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 50 mm                      |
| A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D                 |

## SZERELVÉNY

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Szerelvény típusa | Csap szorítógyűrűvel, peremmel |
| Szár átmérője     | 11 mm                          |

# GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606

Rendelési szám 00072176

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

