

PLATE

P10-40x15 / 8

EAN 4031582338089



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Szerelőlap
Ház típusa	Tartozék
Teherbírási sebesség 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	80 kg
Összsúly	0,02 kg

SZERELVÉNY

Szerelvénnyel típusa	Csap U-alakú talplemezzel
Talplemez hossza	40 mm
Talplemez szélessége	15 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	32 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	32 mm
Tengely furat átmérője	4 mm