

NOVATECH

FTP 200X60-Ø25 HL60

EAN 4031582329674

Objednáací číslo 00803012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	60 mm
Průměr otvoru Šroub	25 mm
Délka poklice	60 mm
Šířka těla	60 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1440 kg
Nosnost 6 km/h	1200 kg
Statický Nosnost	2400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	5,347 kg

NOVATECH

FTP 200X60-Ø25 HL60

EAN 4031582329674
Objednáací číslo 00803012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

