

NOVATECH

FTP 200X60-Ø25 HL60

EAN 4031582329674

Objednávací číslo 00803012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Litina |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola | Medově žlutá (RAL1005) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrům |
| Průměr | 200 mm |
| Šířka Běhoun | 60 mm |
| Průměr otvoru pro šroub | 25 mm |
| Délka náboje | 60 mm |
| Šířka středu kola | 60 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D |

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Novatech |
| Typ | Kolo |
| Norma | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h | 1440 kg |
| Nosnost 6 km/h | 1200 kg |
| Statická Nosnost | 2400 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková hmotnost | 5,347 kg |

NOVATECH

FTP 200X60-Ø25 HL60

EAN 4031582329674
Objednáací číslo 00803012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

