


## E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Ruļļa veiktspēja   | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                                       |                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                                    | E-Drive ultimate                                                            |
| Korpusa tips                                          | Piedziņas bloks                                                             |
| Elektrovadītspējīga                                   | Nē                                                                          |
| Nerūsējošais                                          | Nē                                                                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)                   | 5 °C                                                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais)                  | 40 °C                                                                       |
| Kopējais platums                                      | 190 mm                                                                      |
| Kopējais svars                                        | 8,23 kg                                                                     |
| Garums                                                | Maks. 315 mm (iedarbināta ārkārtas atbrīvošana)                             |
| Riteņa diametrs                                       | 125 mm, nodiluma robeža Ā~ 115 mm                                           |
| Riteņa protektors                                     | Cietā gumija, bez marķējuma, Shore A 63                                     |
| Riteņa platums                                        | 35 mm                                                                       |
| Platums                                               | 178 mm                                                                      |
| Maksimālais vilces spēks                              | 32                                                                          |
| Maksimālais celšanas spēks / kontakta spiediena spēks | 400                                                                         |
| Augstums sākuma pozīcijā                              | 140 mm                                                                      |
| Uzstādīšanas augstums                                 | 170 mm                                                                      |
| Ārkārtas atbloķēšana                                  | Mehānisks                                                                   |
| Aizsardzības veids                                    | IPX4 (izšļakstīt ūdeni no visām pusēm, visas kontaktdakšas pievienotas)     |
| Pieļaujamā apkārtējā temperatūra                      | Darba temperatūra no 5 °C līdz 40 °C, gaisa mitrums 90 %, bez kondensācijas |
| Svars                                                 | 8 kg                                                                        |
| Maksimālais ātrums                                    | 4 km/h                                                                      |
| Atstarpe no zemes                                     | 30 mm                                                                       |
| Zemes nelīdzenums (minimālais)                        | -15 mm                                                                      |
| Zemes nelīdzenums (maksimālais)                       | 15 mm                                                                       |
| Pieļaujamā uzglabāšanas temperatūra (minimālā)        | -10 °C                                                                      |
| Pieļaujamā uzglabāšanas temperatūra (maksimālā)       | 45 °C                                                                       |

# E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Pasūtījuma numurs 00066143

**KRONŠTEINIS**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Mājokļa materiāls | Elektriskā       |
| Dakšas forma      | Piedziņa         |
| Krāsa             | Pasivēts ar zilu |

**RITENIS**

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                                     |
| Protektora materiāls   | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas |
| Gūltnis                | Ruota flangiata                               |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (RAL7001)                      |
| Diametrs               | 125 mm                                        |
| Protektora platums     | 40 mm                                         |
| Korpusa platums        | 40 mm                                         |
| Protektora cietība (A) | 63 Krasts A                                   |

**UZSTĀDĪŠANA**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|--------------------|--------------------|



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Pasūtījuma numurs 00066143  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

