

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea low height
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	90 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	180 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	78 mm
Stavební výška	58 mm
Celková hmotnost	0,22 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Stříbrně šedá (RAL7001)
Vyosení	23 mm
Poloměr otáčení	30 mm
Průměr otáčení	121 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Běhounu	břidlicově šedá (RAL7015)
Barva Kola	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	15 mm
Průměr otvoru pro Šroub	0 mm
Délka náboje	0 mm
Šířka středu kola	15 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	8 mm



Návrhář
klub
Deutscher



Ocenění
Interzum
Award



product
design
award

Ocenění
IF Design
Award

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001


EAN 4031582373011

Objednací číslo 00770581

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Návrhář
klub
Deutscher



Ocenění
Interzum
Award



Ocenění
IF Design
Award