

MAXTECH

UAO080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Dureté du bandage (D)	60 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,13 kg

MAXTECH

UAO080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

