

## MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tread hardness              | morbido                          |
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Schiuma di poliuretano           |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota                | Nero                             |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 175 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 30 mm                            |
| Asse diametro del foro      | 8 mm                             |
| Lunghezza mozzo             | 60 mm                            |
| Larghezza corpo             | 30 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 70 Shore A                       |

## PRESTAZIONI

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○   |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Maxtech                             |
| Tipo                                | Ruota                               |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 75 kg                               |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 150 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Peso complessivo                    | 0,4 kg                              |

# MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Numero d'ordine 00005567  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

