

DURATECH

UOR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	36 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44.4 mm
Ширина на тялото	36 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	200 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0.18 kg

