

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402
Número de comanda 00073802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Mono
Tipus de carcassa	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	70 kg
Tracidad de carga estàtica	140 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	104 mm
Pes total	0,146 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	24 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Desplaçament	34 mm
Scio de giro	74 mm
Sterferencia de giro	148 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	10 mm

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402

Número de comanda 00073802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

