

LEVINA STAINLESS

5381UAC150P30-11

EAN 4031582364279



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Levina stainless
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	190 mm



LEVINA STAINLESS

5381UAC150P30-11

EAN 4031582364279



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

