

LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea light
Typ krytu	Otočné Kolečko s Brzda kola
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	90 kg
Statický Nosnost	180 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	75,5 mm
Celková šířka	55 mm
Celková hmotnost	0,175 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	15 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Offset	23 mm
Radius otočení	81 mm
Otočné rušení	162 mm
Průměr otočné kamery	30 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	10 mm

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award

LINEA LIGHT



5925UAO075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Návrhář klub
Deutscher



Ocenění
Interzum
Award



Ocenění IF
Design
Award