

KAPPA


96821TP200P63 CL67

EAN 4031582315967

Номер замовлення 00827803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Карра
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	800 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	640 kg
Статичний Вантажопідйомність	1600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	245 mm
Загальна ширина	116 mm
Загальна вага	4,79 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Виля Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	59 mm
Радіус повороту	160 mm
Поворотне з'єднання	320 mm
	✓
Діаметр ковпачка	111 mm

KAPPA

9682ITP200P63 CL67

EAN 4031582315967

Номер замовлення 00827803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

КАРРА

96821TP200P63 CL67

EAN 4031582315967

Номер замовлення 00827803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

