INFORMACIÓ DE PRODUCTE

GALEA

5077PJH125P60-90x70

EAN 4031582367904



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Galea
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	163 mm
Pes total	0,57 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	40 mm
Sterferencia de giro	205 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	90 mm
Placa ampla	70 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	60 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	70 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	50 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	55 mm
Placa de diàmetre	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA

5077PJH125P60-90x70

EAN 4031582367904

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH